




## Tubo protetor de soldagem para sensores de temperatura

THERMOWELL, D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FCM JP FDA

### Área de aplicação

|                       |                                          |        |
|-----------------------|------------------------------------------|--------|
| Modelo                | para sensores de temperatura EL = 150 mm |        |
| Resistência à pressão | 300 bar                                  | 30 MPa |

### Dados mecânicos

|                                                                                                      |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Peso [g]                                                                                             | 184,7                           |
| Materiais                                                                                            | 1.4404 (aço inoxidável / 316L)  |
| Conexão do sensor                                                                                    | G 1/2 cone de vedação Ø 6 mm    |
| Conexão de processo                                                                                  | Adaptador para soldagem Ø 34 mm |
| Característica da superfície<br>Ra/Rz das superfícies que<br>entram em contato com as<br>substâncias | Ra < 0,6 µm                     |
| Comprimento de instalação<br>EL [mm]                                                                 | 149                             |
| Tamanho do furo [mm]                                                                                 | 187                             |

### Observações

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Unidades por embalagem | 1 peça |
|------------------------|--------|