


Kytkestävä urosliitin

SSTGH040VASFKPG



Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Sovellutus

elintarviketeollisuuden hygieniset ja määrät tilat

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Suojausluokka

II

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4; (...40 °C)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...100

Varastointilämpötila

[°C]

-25...55

Varastointikosteus

[%]

10...100

Muut varastointiolosuhteet
ilmoitetun luokan mukaan

1K22/ DIN 60721-3-1

Suojausluokka

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

31,7

Valukotelomateriaali

PA 6.6

Mutterin materiaali

haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)

Tiivistemateriaali

EPDM

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: 0,25...1 mm²; Kaapelisuojuus: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: PA 6.6, harmaa; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM; Kiristysmomentti: 0,6...1,2 Nm; ota huomioon myös vastakappaleen maksimiarvo!





Kytkestävä urosliitin

SSTGH040VASFKPG

Liitäntä

