


E12204



Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S



Área de aplicação	
Característica especial	Contatos banhados a ouro; cabo blindado
Modelo	cabo de Ethernet, código D
Aplicação	Aplicações industriais / automação industrial; cabo Patch cruzado
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	48 AC / 60 DC
Classe de proteção	III
Capacidade de carga total [A]	1
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...70
Proteção	IP 65; IP 67; (conector M12 / conector RJ45: IP 20)
Dados mecânicos	
Peso [g]	698,5
Material do invólucro	TPU / PA
Material porca	zinco moldado sob pressão, niquelado
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça
Conexão elétrica - conector M12	
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: D; Contatos: 4, dourado; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,4 Nm	

E12204




Cabo de ligação Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGP040--S

Conexão elétrica

cabo: 10 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm, blindado; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Conexão



Conexão elétrica - conector RJ45

Conexão: 1 x RJ45, reto; Contatos: 8, dourado; Corpo: PA

