




Joustokytkin kulma-antureille

COUPLING 19,2-6-6-22-SV



- 1 M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
- 2 syvyys der Klemmnabe

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	32,2
Mitat	[mm]	Ø 19 / L = 22
Materiaalit		alumiini
Kiristysmomentti	[Nm]	ruuvien kiristysmomentti: 80 Ncm
Ulkohalkaisija D	[mm]	19
Sisähalkaisija 1	[mm]	6
Sisähalkaisija 2	[mm]	6
Keskitysaukon syvyys	[mm]	6
Puristusruuvi	[mm]	M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
Pituus	[mm]	22
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen	[U/min]	8000
Maks. aksiaalinen poikkeama	[mm]	± 0,4
Maks. akselipoikkeama, radiaalinen	[mm]	± 0,25
Maks. kulmapoikkeama	[°]	± 3,5
Huomautuksia		
Huomautuksia	Ilmoitetut arvot pätevät yllä olevilla keskiöporauksilla varustetuille joustokytkimille 23 °C lämpötilassa. Annetut poikkeamat ovat maksimiarvoja, jotka eivät käytön aikana saa esiintyä samanaikaisesti.	
Pakkausyksikkö	1 kpl	