


## Clamp-yhde prosessiantureille

CLAMP ADAPTER R1/2



## Reg31

| Sovellutus           |                                                                                                         |          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Malli                | virtausvahdeille Ø 10 mm                                                                                |          |
| Sovellutus           | teollisuuskäyttöön                                                                                      |          |
| Asennus              | Puristusliitin                                                                                          |          |
| Aine                 | nesteet ja kaasut                                                                                       |          |
| Painealue            | 300 bar                                                                                                 | 30 MPa   |
| Käyttöolosuhteet     |                                                                                                         |          |
| Ympäristölämpötila   | [°C]                                                                                                    | -25...80 |
| Hyväksynnät / testit |                                                                                                         |          |
| Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |          |
| Turvaohjeet          | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.    |          |
| Mekaaniset tiedot    |                                                                                                         |          |
| Paino                | [g]                                                                                                     | 80       |
| Materiaalit          | ruostumaton teräs                                                                                       |          |
| Anturiliitäntä       | Ø 10 mm                                                                                                 |          |
| Prosessiliitäntä     | kierrelitiitäntä R 1/2                                                                                  |          |
| Huomautuksia         |                                                                                                         |          |
| Pakkausyksikkö       | 1 kpl                                                                                                   |          |