




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH080VAS0025E08

8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu.
Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).



Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Sovellutus		elintarviketeollisuuden hygieniset ja märät tilat
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	2
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...100
Suojausluokka		IP 68; IP 69K
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	1584
Mitat	[mm]	26,5 x 15 x 38,5
Valukotelomateriaali		PVC
Mutterin materiaali		haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Tiivistemateriaali		EPDM
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 25 m, PVC, oranssi, Ø 5,9 mm; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)		

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Koskettimet: 8, kullattu; Valettu runko: PVC, oranssi; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: EPDM; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm





Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH080VAS0025E08

Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

värit DIN EN 60947-5-2 mukaan

Johdinvärit :

BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
OG =	oranssi
VT =	violetti
WH =	valkoinen