


Asennussarja paikannusantureille

M12 ANGLE BRACKET 200



Sovellutus

Malli

Säätösynteriasennus

Mekaaniset tiedot

Paino [g]

48,5

Asennustapa

Asennustanko; (Ø 10 mm)

Mitat [mm]

Ø 12,2

Materiaalit

kiinnike: haponkestävä teräs (1.4571/316); Säätösynteri: sinkkipainevalu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl