




Jousiliitin

Cage clamps / 6 pcs.



Sovellutus

Sovellutus

Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset

Sähköiset tiedot

Maks. kuormitusvirta

[A]

10; (2,5 mm²)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-40...115

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

41,1

Materiaalit

virralliset osat: kupariseos tinattu; PA

Kivistysmomentti

[Nm]

0,5

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

6 kpl

Sähköinen liitäntä

0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 9...10 mm