




Ruuvattava adapteri prosessiantureille

ADAPT /SI/9/ /G1/2/



Sovellutus

Sovellutus	teollisuuskäyttöön	
Aine	nesteen ja kaasut	
Painealue	30 bar	3 MPa

Hyväksynyt / testit

Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	32,5
Mitat	[mm]	M18 x 1,5
Kierremerkintä		M18 x 1,5
Materiaalit		titaani (3.7035)
Anturiliitäntä		M18 x 1,5
Prosessiliitäntä		kierreläitäntä G 1/2
Asennussyvyys	[mm]	21; (Mittausanturi SID, SFD, TN)

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	tiivisteet: 1, PTFE
--------------------	---------------------

Huomautuksia

Huomautuksia	Käytä >30 bar ja ≤300 sovellutuksissa ainoastaan U-tiivisterengasta.
Pakkausyksikkö	1 kpl