




AS-i ClassicLine -moduli

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67



- 1 merkintäkenttä
2 infrapuna-adapterin kiinnitys




Tuotteen ominaisuudet		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, Pt100: 4	
Mittausalue	[°C]	-200...850
Sovellutus		
Sovellutus	kenttäasennus	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	80
Napaisuussuojaus		kyllä
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	0,08
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Tulojen lukumäärä, Pt100: 4	
Tulot		
Tulojen lukumäärä, Pt100	4	
Tulojen anturijännitesyöttö	AS-i	
Analogiatulot suojattu oikosulkujen varalta	kyllä	
Tulojen lukumäärä, analogia	2- ja 4-johdinantureiden liittäminen	
Resoluutio	16 / 0,1 °C	
Mittaus- / asettelualue		
Mittausalue	[°C]	-200...850



AS-i ClassicLine -moduli

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...70
Varastointilämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[vuotta]	140
AS-i-luokitus		
AS-i-osoitteenanto	osoitteenantoliitin; IR-osoitteenanto mahdollinen	
AS-i master -profiili	M3; M4	
AS-i-profiili	S-7.3.E	
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	3.E
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	205,55
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Asennustapa	AS-i-liitäntä / FC-pohjaosa	
Mitat	[mm]	83 x 90 x 44
Materiaalit	kotelo: PBT	
Kiristysmomentti	[Nm]	0,6...0,8
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	LED, keltainen kanavat AI1...AI4
	käyttö	LED, vihreä Jännite AS-i - AS-i
	virheet	LED, punainen
Sähköinen liitäntä		
Moduliliitäntä	Lattakaapelit	
Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)	Modulipohjaosa	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; Koskettimet: 5		
		
1	S+	
2	analogiatulo	
3	S-	
4	analogialähtö 0V	
5	käyttömaadoitus	