




Tri-Clamp-prosessiadapteri

ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A



1 vuotoaukko



ADI-FREE CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM CN FCM JP FDA

Sovellutus

Malli	vuotoaukolla	
Painealue	25 bar	2,5 MPa
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar]	25	

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	203		
Materiaalit	prosessiadapteri: haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 µm / Rz 4 µm		
Anturiliitäntä	G 1/2 tiivistekartio		
Prosessiliitäntä	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)		
Suitable for process connections in accordance with the standards	DIN 32676 Reihe A (DIN)	kiinnike DN25, DN32, DN40	
	DIN 32676 Reihe B (ISO)	kiinnike DN26,9, DN33,7	
	DIN 32676 Reihe C (ASME BPE)	kiinnike 1", 1,5"	
	ISO 2852	kiinnike DN25, DN33,7, DN38	
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat)	Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm		

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------