


Lämpötila-anturi kaapelilla ja pinta-asennettavalla mittapäällä

TS-200-KL /US



Tuotteen ominaisuudet		
Mittausalue	-40...90 °C	-40...194 °F
Prosessiliitäntä	12,5 x 8,7 x 49,5 mm	
Sovellutus		
Mittauselementti	1 x Pt 100; (DIN EN 60751 mukaan, luokka A)	
Asennus	pinta-asennettava anturi kiinteille kohteille	
Sähköiset tiedot		
Eristysluokka	[V]	500
Suojausluokka		III
Mittaus- / asettelualue		
Mittausalue	-40...90 °C	-40...194 °F
Tarkkuus / poikkeamat		
Tarkkuus	[K]	± (0,15 K + 0,002 x t)
Vasteajat		
Dynaaminen vaste T05 / T09	[s]	12 / 39; (Arvot tasaisella alumiinipinnalla (anodisoitu) ja johtavalla lämmönsiirtopastalla.; referenssiarvot liikkuvalla vedelle : 10 / 24 (< 0,1 m/s))
Käyttöolosuhteet		
Suojausluokka		IP 67
Hyväksynät / testit		
MTTF	[vuotta]	12684
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	101,4
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Malli		ruuvikiinnitteinen pinta-asennusanturi
Mitat	[mm]	12,5 x 8,7 x 49,5
Materiaalit		Holkki: haponkestävä teräs (1.4571/316); poimut: kupari niklattu
Prosessiliitäntä		12,5 x 8,7 x 49,5 mm



Lämpötila-anturi kaapelilla ja pinta-asennettavalla mittapäällä

TS-200-KL /US

Huomautuksia

Huomautuksia

sovellukset UL mukaan S"syöttöluokka 2"


Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; johdinpääteholkkien avulla; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



BK =
 BN =
 BU =
 WH =

Johdinvärit :
 musta
 ruskea
 sininen
 valkoinen