





Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAA030MSS0005H03



Sovellutus		
Erityispiirre	Halogeniton; Käyttö energiansiirtoketjuissa	
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatio-sovellutukset	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	204,8
Mitat	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Valukotelomateriaali		TPU
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Käyttö energiansiirtoketjuissa		kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²
	Taivutuskertojen lukumäärä	> 2 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5,2 mm; 3 x 0,5 mm² (64 x Ø 0,1 mm)		
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin		
Pistokeliitäntä: 1 x 1/2", kulmamalli; koodaus: C; Koskettimet: 3; Valettu runko: TPU, musta; Lukitus: messinki, niklattu;		
Kirstysmomentti: ...0,6 Nm		
		


E10210



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAA030MSS0005H03

Liitäntä



BN = Johdinvärit :
BU = ruskea
GN/YE = sininen
 vihreä/keltainen