


Joustokytkin kulma-antureille

COUPLING 19,2-4-6-22-SV



- 1 M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
2 syvyys der Klemmnabe

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	14,8
Mitat [mm]	Ø 19 / L = 22
Materiaalit	alumiini
Kiristysmomentti [Nm]	ruuvien kiristysmomentti: 80 Ncm
Ulkohalkaisija D [mm]	19
Sisähalkaisija 1 [mm]	4
Sisähalkaisija 2 [mm]	6
Keskitysaukon syvyys [mm]	6
Puristusruuvi [mm]	M3 x 4 - ISO 4029 (4x)
Pituus [mm]	22
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min]	8000
Maks. aksiaalinen poikkeama [mm]	± 0,4
Maks. akselipoikkeama, radiaalinen [mm]	± 0,25
Maks. kulmapoikkeama [°]	± 3,5

Huomautuksia

Huomautuksia	Ilmoitetut arvot pätevät yllä olevilla keskiöporauksilla varustetuille joustokytkimille 23 °C lämpötilassa. Annetut poikkeamat ovat maksimiarvoja, jotka eivät käytön aikana saa esiintyä samanaikaisesti.
Pakkausyksikkö	1 kpl