




AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FCE Splitter ye/bk ProcessL



Sovellutus

Malli

AS-i / 24 V

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC; (AS-i)
Suojausluokka		III
Käyttöjännite AUX DC	[V]	18...32
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4; (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-30...80
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	80; (31 °C; laskee lineaarisesti 50 %:iin (40 °C))
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	2000
Suojausluokka		IP 67; IP 68; IP 69K
Likaantumisaste		2

Hyväksynyt / testit

EMC	EN 61000-6-2
-----	--------------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	112,3
Materiaalit		metalliosat: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); kumitiiviste kosketinnastoille: FPM; O-rengas: EPDM
Kiristysmomentti	[Nm]	2,5; (lukkomutterit)

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	Momenttiavain, E70390
--------------------------	-----------------------

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

**AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)**

FCE Splitter ye/bk ProcessL

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Kiristysmomentti: 1,2...1,4 Nm

**Liitäntä**

1	AS-i +
2	0 V
3	AS-i -
4	+ 24 V
5	n. c.