




Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAA031MSS0002H03STGH030MSS



Sovellutus		
Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet	
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset	
Silikoni-vapaa	kyllä	
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 24 AC/DC
Ylijännitesuojaus		kyllä; (VDR)
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	3
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	138
Materiaalit		kotelo: PUR
Valukotelomateriaali		PUR
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		ruuvi: 1
		merkintäkenttä: 1
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl




Välikaapeli venttiilipistokkeella

VVDAA031MSS0002H03STGH030MSS

Sähköinen liitäntä - urospistoke


Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 3, kullattu; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu;
Kirstysmomentti: 0,7...0,9 Nm



Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Liitäntä



Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x venttiilityyppi A DIN (EN 175301-803), kulmamalli; Koskettimet: 4, niklattu messinki; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Kirstysmomentti: 0,7...0,9 Nm

