


E10058



Conector de válvula customizável

VALVE PLUG TYPE A



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone
Aplicação	Aplicações industriais / automação industrial
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 45 AC / < 70 DC
Capacidade de carga total [A]	16

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-40...125
Proteção	IP 65

Dados mecânicos

Peso [g]	28
Dimensões [mm]	42 x 29 x 28
Materiais	invólucro: PA; tampas: PA

Observações


Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

Conexão elétrica

terminais: ...1,5 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

Conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x conector para válvulas tipo A DIN, angular; Contatos: 4



E10058



Conector de válvula customizável

VALVE PLUG TYPE A

Conexão

