


Pohjaosa AS-i-modulille

EMS-Base FC V2A



- 1 liittinnastat
2 merkintäkenttä



Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
---------------	-----	----------------

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
Koskettimien kuormitettavuus	< 2 A

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka	IP 67; (riippuu käytettävästä yläosasta: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	59,7
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Asennustapa	Kisko- ja takaseinäasennus	
Mitat	[mm]	45 x 80 x 20
Materiaalit	PBT; ruostumaton teräs (1.4305 / 303)	

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

kosketinnastat moduliyläosassa :

pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: