




Hitsattava adapteri pinnankorkeusantureille

WELDING ADAPTER 50/D16



Sovellutus		
Malli	kapasitiivisille pintavahdeille LK, LI, LT, LL	
Asennus	Puristusliitin	
Painealue	0,5 bar	0,05 MPa
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...80
Hyväksynnät / testit		
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	394,5
Mitat	[mm]	Ø 50 / L = 37,5
Materiaalit	laippa: ruostumaton teräs; lukkomutteri: ruostumaton teräs; väliholkki: messinki; kiristysrengas: FKM	
Kiristysmomentti	[Nm]	6...9
Anturiliitäntä	Ø 16 mm	
Prosessiliitäntä	Hitsattava adapteri Ø 50 mm	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	