




Adapteripistoke

ESTGH050MSS00,5E05 (M16)



Sovellutus

Sovellutus

Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 125 AC/DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...85

Suojaluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

23,1

Asennuskierre

M16

Materiaalit

kotelo: sinkkipainevalu niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö


1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 0,5 m, PVC; 5 x 0,25 mm²

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 5



Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

BK = musta
 BN = ruskea
 BU = sininen
 GY = harmaa
 WH = valkoinen