


E70600



AS-i-jännitteenjakaja

QUAD AS-i Splitter Box 8A



Sovellutus

Malli	AS-i / 24 V
-------	-------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	8
Lisäjännitesyöttö	[V]	24 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...75
Suojausluokka		IP 65

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	89,5
Materiaalit		PA 6.6; ruuvit: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Mutterit: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Lattakaapelitiiviste: NBR

Huomautuksia

Pakkausyksikkö		1 kpl
----------------	--	-------