




T-urasyliinterianturi

MKT3020BBPKG/A/0,3M/ZH/ASR



1 kiinnityskappale
2 Tuntopinta



Tuotteen ominaisuudet

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Mitat [mm]	25,3 x 5 x 6,5

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus [mA]	< 10
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Maks. käynnistysviive [ms]	30

Lähdöt

Sähköinen rakenne	PNP
Lähtötoiminto	sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	100
Kytkenäköisyys DC [Hz]	6000
Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu
Ylikuormitussuojaus	kyllä

Tunnistusalue

Vasteherkkyys [mT]	2
Kulkunopeus [m/s]	> 10

Tarkkuus / poikkeamat

Hystereesi [mm]	1
Toistotarkkuus [mm]	< 0,2



T-urasyliinterianturi

MKT3020BBPKG/A/0,3M/ZH/ASR

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 65; IP 67
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	2064
UL-hyväksyntä	Ta	-25...75 °C
	Enclosure type	Type 1
	Jännitesyöttö	Limited Voltage/Current (Marking Class 2)
	UL-hyväksyntänumero	C003
	Tiedostonumero UL	E174191
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	14,3
Asennus		uppoasennus sallittu
Asennustapa		Kiinnityskappale yhdistetyllä ura- / kuusiokoloruuvilla (SW 1,5)
Syliinterityyppi		T-urasyliinterit
Mitat	[mm]	25,3 x 5 x 6,5
Materiaalit		kotelo: PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		kuminen asemointimuisti: 1
		Kaapelikiinnike: 1
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke		
Kaapeli: 0,3 m, PUR		
Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Koskettimet: 3; Lukitus: uritettu mutteri, käännettävä		
		

Liitäntä

