




## Kytkestävä liitin

SDOAH042VASFKPG



## Sovellutus

Erityispiirre

Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet

Sovellutus

Teollisuus-/tehdasautomaatio-sovellutukset

Silikoni-vapaa

kyllä

## Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

10...30 DC

Maks.

kokonaiskuormitettavuus

[A]

4; (...40 °C)

## Lähdöt

Sähköinen rakenne

PNP

## Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...85

Suojausluokka

IP 67; IP 69K

## Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

26,4

Mitat

[mm]

38 x 20 x 36

Valukotelomateriaali

PBT / PA, läpinäkyvä

Mutterin materiaali

ruostumaton teräs

## Näytöt / käyttöelementit

Näyttö

Tilanositus

1 x LED, keltainen

käyttö

1 x LED, vihreä

## Huomautuksia

Pakkausyksikkö


1 kpl

## Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: ...0,75 mm<sup>2</sup>; Kaapelisuojaus: Ø 4...6 mm

## Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: PBT / PA, läpinäkyvä; Lukitus: ruostumaton teräs; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm



# E11863



## Kytkestävä liitin

SDOAH042VASFKPG

### Liitäntä

