


E70230



Liitin

Screw terminals / 6 pcs.



Sovellutus		
Sovellutus		Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
Sähköiset tiedot		
Maks. kuormitusvirta	[A]	20; (2,5 mm ²)
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-30...100
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	41,7
Materiaalit		virralliset osat: kupariseos tinattu; PA
Kiristysmomentti	[Nm]	0,5
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		6 kpl
Sähköinen liitäntä		
0,2...2,5 mm ² ; Abisolierlänge: 7 mm		