




Kytkestävä urosliitin

SSTGH050MSSFKPG




Sovellutus		
Erityispiirre		Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Sovellutus		Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellukset
Silikoni-vapaa		kyllä
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	< 125 AC/DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4; (...40 °C)
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...100
Suojausluokka		IP 68
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	26,5
Mitat	[mm]	20 x 20 x 52
Valukotelomateriaali		PA
Mutterin materiaali		messinki, niklattu
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 6...8 mm

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 5, kullattu; Valettu runko: PA; Lukitus: messinki, niklattu



Liitäntä	
1	
2	
3	
4	
5	