


AC011S



Avaimella vapautettava hätäpysäytyskytkin AS-i-liitännällä

E-stop key switch IP67



Sovellutus

Sovellutus

Hämäyssuojattu hätäpysäytyspainike EN ISO 13850 mukaan

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

26,5...31,6 DC

Virrankulutus

[mA]

< 50

Tulot

Binääritulosten tulopiiri

PNP

Tulosten anturijännitesyöttö

AS-i

Jännitesyöttö

[V]

20

Tulovirta "0"

[mA]

< 4

Analogiatulot suojattu
oikosulkujen varalta

kyllä

Lähdöt

Sähköinen rakenne

AS-i



Avaimella vapautettava hätäpysäytyskytkin AS-i-liitännällä

E-stop key switch IP67

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...60
Suojausluokka		IP 67
Turvaluokitus		
Vastaa vaatimuksia		ISO 13849-1: 2015 kategoria 4, PL e IEC 61508 SIL 3
Elinikä TM (Mission Time)	[h]	87600
AS-i-luokitus		
AS-i versio		2.1
Laajennettu osoitteenantomoodi		ei
AS-i master -profiili		M3; M4
AS-i-profiili		S-7.B.E
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	B.E
AS-i-hyväksyntä		74601
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	136,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Mitat	[mm]	93,5 x 72 x 105
Materiaalit		PC-GF20
Sähköinen liitäntä		
Moduliliitäntä		M12
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl
Sähköinen liitäntä		
pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille, IP 67:		
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A		
1	AS-i +	
2	ei käytössä	
3	AS-i -	
4	ei käytössä	
5	ei käytössä	