




Kit de instalação para válvulas manuais e válvulas de esfera

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F05/M5



Área de aplicação		
Modelo		para tipos IND, INE
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-30...80
Dados mecânicos		
Peso	[g]	461
Diâmetro do cabeçote do flange	[mm]	50
Cabeçote do flange tipo ISO		F05
Parafuso de arrasto		M5
Materiais	suporte de montagem: plástico; peças de metal: 1.4301 (aço inoxidável / 304)	

E12520



Kit de instalação para válvulas manuais e válvulas de esfera

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F05/M5

Observações	
Unidades por embalagem	1 peça