


Korotuslevy tunnistuskielelle

SPACER 10MM FOR PUCK



Sovellutus

Malli

mekaaninen liitanta pneumaattisiin toimilaitteisiin ja
käsi­käyttöisiin venttiileihin VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Asennus

kompensointikorkeus 10 mm

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

13,2

Mitat

[mm]

Ø 37,5 / L = 13,7

Materiaalit

PA 6 musta; ruuvi: ruostumaton teräs

Tarvikkeet

Toimitettavat osat

linssikantaruuvi : 1 x (M6 x 25 mm), EN ISO 7380-2:2011

Huomautuksia

Pakkausyksikkö

1 kpl