




T-urasyliinterianturi

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/AS



Tuotteen ominaisuudet		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Mitat	[mm]	25 x 5 x 6,5
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Virrankulutus	[mA]	< 10
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Maks. käynnistysviive	[ms]	30
Lähdöt		
Sähköinen rakenne		PNP
Lähtötoiminto		sulkeutuva
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC	[V]	2,5
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC	[mA]	200
KytKentätaajuus DC	[Hz]	10000
Oikosulkusuojaus		kyllä
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Tunnistusalue		
Vasteherkkyys	[mT]	2,8
Kulkunopeus	[m/s]	> 10
Tarkkuus / poikkeamat		
Hystereesi	[mm]	< 1,5
Toistotarkkuus	[mm]	< 0,2



T-urasyliinterianturi

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/AS

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-25...85
Suojausluokka		IP 65; IP 67

Hyväksynät / testit		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	3694
UL-hyväksyntä	UL-hyväksyntänumero	C003

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	12,2
Asennus		uppoasennus sallittu
Asennustapa		Kiinnityskappale yhdistetyllä ura- / kuusiokoloruuvilla (SW 1,5)
Sylinterityyppi		T-urasyliinterit
Mitat	[mm]	25 x 5 x 6,5
Materiaalit		kotelo: PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanosoitus	1 x LED, keltainen

Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	kuminen asemointimuisti: 1	
	Kaa pelikiinnike: 1	

Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Kaapeli: 0,3 m, PUR

Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Koskettimet: 3; Lukitus: pikakiinnitys



Liitäntä

