




Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH080MSS0015H08

8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu.

Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).



Sovellutus

Erityispiirre

Halogeniton

Sovellutus

Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellukset

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila

[°C]

-25...80

Suojausluokka

IP 68

Mekaaniset tiedot

Paino

[g]

912,5

Mitat

[mm]

15 x 15 x 43

Valukotelomateriaali

PUR

Mutterin materiaali

messinki, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö


1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 15 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 6,2 mm; 8 x 0,25 mm²

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 8; Valettu runko: PUR; Lukitus: messinki, niklattu; Kiristysmomentti: 0,7...0,9 Nm





Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOGH080MSS0015H08

Liitäntä

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY
6	PK
7	VT
8	OG

	Johdinvärit :
BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GY =	harmaa
PK =	vaal.punainen
OG =	oranssi
VT =	violetti
WH =	valkoinen