


Suojapiirimoduli keskeyttämättömälle jännitesyötölle

Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A



Sovellutus	
Malli	DIN-kiskoon asennettava kotelo
Asennus	kisko TH35; mukaan EN 60715
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	SELV/PELV mukaan
Nimellisjännite DC [V]	24
Tulojännite DC [V]	19,2...30
Suojausluokka	III
Napaisuussuojaus	kyllä
Verkkojännitteen puskurointiaika (nimellisjännite 24 V DC) [ms]	10
Lepovirta [mA]	12
Tehohäviö (nimellisjännite 24 V DC) [W]	1,292
Kanavien lukumäärä	2
Nimellisvirta [A]	1...10
Nimellisvirta (suojattu piiri) [A]	10
Lähdöt	
Kuormituskapasitanssi yhteensä [mF]	20
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-25...60
Varastointilämpötila [°C]	-40...70
Suojausluokka	IP 20; (etupuoletta)
Likaantumisaste	2



Suojapiirimoduli keskeytymättömälle jännitesyötölle

Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A


Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-6-3	häiriösäteily
	EN 61000-6-2	häiriönsieto
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	73,5
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Asennustapa	DIN-kiskoasennus; (TH35 (EN 60715))	
Mitat	[mm]	80 x 12,5 x 98
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	tila	2 x LED, punainen / vihreä / oranssi
Käyttöelementit	2 x	painike
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	

Sähköinen liitäntä

jousiliittimet:


kosketussuoja:

Liitäntä



kaaviot ja käyrät

Lähtökäyrä



aika/virtaominaisuudet