


AS-i-lattakaapelihaaroitin

FC Splitter AS-i UL



Sähköiset tiedot

Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	8

Lähdöt

Sähköinen rakenne	AS-i
-------------------	------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...75
Varastointilämpötila [°C]	-25...85
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	49,6
Materiaalit	PBT; ruuvi: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); liitinnastat: kullattu
Kiristysmomentti [Nm]	1,65; (Kiinnitysruuvi)

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	lattakaapelin päätytiiviste:, E70413 Kutistemuovihuppu:, E70113
--------------------------	--

Huomautuksia

Huomautuksia	Lattakaapeli ei saa päätyä haaroittimeen. Käyttö lattakaapelitiivistettä tai kutistemuovihattua tiivistämiseen.
Pakkausyksikkö	1 kpl