




Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset; Käyttö työstökone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksissa
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	4
Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	10

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...80
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynnät / testit

UL-hyväksyntä	Enclosure type	Type 1
---------------	----------------	--------

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	226,5
-------	-----	-------



Haaroitusrasia

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa	Takaseinäasennus
Mitat [mm]	118,2 x 60 x 33
Materiaalit	kotelo: PA
Haaroitusrasian porttimäärä	4
Liitintyyppi	M12

Tarvikkeet


Toimitettavat osat	Suojahatut: 2
	tarrat: 4

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä - Liitäntä


Pistokeliitäntä: 1 x M23; Koskettimet: 19, kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm






AN_i_0697_M

Original Scale Drawing (MTD)



EPS Source
Product Scale Drawing
Frame Size: 36 mm x 41 mm





Haaroitusrasia

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Sähköinen liitäntä - ura

Pistokeliitäntä: 4 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 5, kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm

