




AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67



- 1 merkintäkenttä
- 2 infrapuna-adapterin kiinnitys



Sovellutus		
Sovellutus		kenttäasennus
Sähköiset tiedot		
Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC
Maks. virrankulutus AS-i-väylästä	[mA]	157
Napaisuussuojaus		kyllä
Lisäjännitesyöttö	[V]	24...30 DC; (AUX)
Lisäjännitesyöttö		optio
Maks. virrankulutus lisäjännitesyötöstä	[mA]	550; (AUX)
Tulot / lähdöt		
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä		Analogialähtöjen lukumäärä: 4
Tulot		
Tarkkuus	[%]	0,5
Lähdöt		
Analogialähtöjen lukumäärä		4; (liitäntä 2-johtimiselle toimilaitteelle)
Analogiavirtalähtö	[mA]	0...20
Maks. kuormitus	[Ω]	600
Analogialähdön resoluutio		16 (1 bit = 1 μA)
Toimilaitteiden jännitesyöttölähdöt		AS-i / AUX



AS-i ClassicLine -moduli

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	0...70
Varastointilämpötila	[°C]	-20...85
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90; (ei-kondensoituva)
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	2000
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[vuotta]	135

AS-i-luokitus		
AS-i-osoitteenanto		osoitteenantoliitin; IR-osoitteenanto mahdollinen
AS-i master -profiili		M3; M4
AS-i-profiili		S-7.3.6
AS-i I/O-konfigurointi	[hex]	7
AS-i ID-koodi	[hex]	3.6


Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	224,65
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		AS-i-liitäntä FC-/FC-E-pohjaosille
Mitat	[mm]	83 x 90 x 44
Materiaalit		kotelo: PBT
Kiristysmomentti	[Nm]	0,6...0,8

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	analogiasignaali	LED, keltainen kanavat AO1...AO4
	käyttö	LED, vihreä AS-i, AUX
	virheet	LED, punainen

Sähköinen liitäntä		
Moduliliitäntä		Lattakaapelit

Tarvikkeet		
Tarvikkeet (lisävaruste)		Modulipohjaosa

Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä		
Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A; Koskettimet: 3		
		

1	AO+ analogialähtö
2	n.c.
3	AO- analogialähtö 0V
4	n.c.
5	käyttömaadoitus