
E21139

Ethernet összekötő kábel

VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS



CE

Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték
Kivitel		Ethernet kábel, D-kódolású
Alkalmazás		Ipari alkalmazások / gyárautomatizálás
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	48 AC / 60 DC
Védelmi osztály		III
Max. összes áramterhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 65; IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	369,2
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		horganyöntvény, nikkelezett
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: D; Érintkezők: 4, aranyozott; öntött test: TPU, fekete; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,4 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva



Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PVC, zöld, Ø 6,5 mm, árnyékolt; PROFINET; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Csatlakozás



E21139

Ethernet összekötő kábel

VSTGN040ZDS0005L04STGN040ZDS

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: D; Érintkezők: 4, aranyozott; öntött test: TPU, fekete; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,4 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva

