




AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC connector PVC V2A 2m



Sovellutus	
Malli	AS-i
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	2
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-20...70
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	97,4
Materiaalit	kotelo Ylempi osa: PUR; kotelo pohjaosa: PA 6.6; ruuvi: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Huomautuksia	
Huomautuksia	Lattakaapelin ei pitäisi päättyä haaroittimessa. Käyttö lattakaapelitiivistettä tai kutistemuovihattua tiivistämiseen.
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Kaapeli: 2 m, PVC, Ø 5,75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC	
Liitäntä	
AS-i BN: AS-i+ — + BU: AS-i- — -	
ruskea	AS-i +
sininen	AS-i -