


EVC14A



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040VAT0025H04/3G/2D



Sovellutus

Erityispiirre	Halogeniton; Kullatut koskettimet
Maalinkestävyys	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 60 AC/DC
Suojausluokka	II
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	2

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-20...60
Suojausluokka	IP 67; (käytettäessä Ex-tilan ulkopuolella: IP 68 / IP 69K)

Hyväksynnät / testit

Hyväksyntä	BVS 08 ATEX E 109 U; IECEx BVS 08.0041 U
ATEX-merkintä	Ex II 3G Ex ec IIC Gc; II 2D Ex tb IIIC Db IP65/IP67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	833
Mitat [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Valukotelmateriaali	TPU
Mutterin materiaali	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Tiivistemateriaali	FKM

Huomautuksia


Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 25 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: TPU, oranssi; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: FKM; Kiristysmomentti: 1,2...1,5 Nm




EVC14A



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040VAT0025H04/3G/2D

Liitäntä



BK =
BN =
BU =
WH =

Johdinvärit :
musta
ruskea
sininen
valkoinen