




AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC connector, M12, V2A, 1m



Sovellutus	
Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Malli	AS-i
Sähköiset tiedot	
Käyttöjännite [V]	26,5...31,6 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	2
Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-20...70
Suojausluokka	IP 67
Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	82,7
Materiaalit	kotelo Ylempi osa: PUR; kotelo pohjaosa: PA 6.6; ruuvi: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); lukkomutteri: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Huomautuksia	
Huomautuksia	Lattakaapeli ei saa päättyä haaroittimeen. Käyttö lattakaapelitiivistettä tai kutistemuovihattua tiivistämiseen.
Pakkausyksikkö	1 kpl
Sähköinen liitäntä	
Kaapeli: 1 m, PVC, Ø 5.75 mm; 2 x 0,75 mm², PVC	
Pistokeliitäntä: M12, suora; koodaus: A; Koskettimet: 5, kullattu	


E79998



AS-i-lattakaapeliliitin (veitsiliitostekniikka)

FC connector, M12, V2A, 1m

Liitäntä



1	AS-i +
3	AS-i -