


AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4SB IP67



Sovellutus

Malli	DIN-kiskoon asennettava kotelo
Sovellutus	kenttäasennus

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	26,5...31,6 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan)
Maks. kuormitettavuus / moduli	[A]	2; (AS-i: 2; AUX: 2)
Lisäjännitesyöttö	[V]	15...30 DC; (AUX ; "jänniteluokka 2" cULus mukaan)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...70
Suojausluokka		IP 67

Hyväksynnät / testit

EMC	EN 50295	
	IEC 61000-6-2	
MTTF	[vuotta]	10284

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	152,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		AS-i lattakaapeliliitäntä; DIN-kiskoasennus; (TH35 (EN 60715))
Materiaalit		PA; Lävistysliittimet: CuSn6 niklatu ja tinattu

Sähköinen liitäntä

Moduliliitäntä	Lattakaapelit
----------------	---------------

Tarvikkeet

Toimitettavat osat	pohjaosa
Tarvikkeet (lisävaruste)	Suojahattu: M12, E73004



AS-i ClassicLine -moduli pika-asennusteknologialla

ClassicLine 4SB IP67

Huomautuksia


Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

pika-asennustekniikka AS-i-lattakaapelille: ; kolme mahdollista suuntaa

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



1	AS-i +
2	ulk. jännitesyöttö -
3	AS-i -
4	ulk. jännitesyöttö +