





AS-i-jännitelähde

PowerSupply 230VAC 2,8A



- 1 kytkin AS-i-tiedonsiirron katkaisemiseen
2 115/230 V valittavissa



Sovellutus

Malli DIN-kiskoon asennettava kotelo

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC	[V]	110 / 230
Nimellistaajuus AC	[Hz]	47...63
Tulojännitealue AC	[V]	85...132 / 184...264
Ylijännitesuojaus		kyllä; (< 55 V)
Maks. käynnistysviive	[ms]	100
Lähtöjännite AS-i	[V]	29,5...31,6; (PELV mukaan; NEC Class II)
Lähtöteho (jatkuva)	[W]	85
Lähtöjen lukumäärä		1
Lähtövirta AS-i	[A]	2,8
Maks. aaltoisuus	[mV]	50
Ulkoinen tulon suojaus		> 6 A
Kuormitettavuuden alenema	[W/K]	2 (60...70 °C)
Sisäänrakennettu datanerotuspiiri		kyllä

Lähdöt

Oikosulkusuojaus	kyllä
Oikosulkusuojaustyyppi	elektroninen suojaus



AS-i-jännitelähde

PowerSupply 230VAC 2,8A

Ylikuormitussuojaus	kyllä
Lähtöjen rinnankytkentä mahdollista	ei
Lähtöjen sarjaankytkentä mahdollista	ei

Käyttöolosuhteet	
Ympäristölämpötila [°C]	-10...70
Suojausluokka	IP 20

Hyväksynät / testit	
EMC	EN 50081-1
	EN 61000-6-2
	EN 61000-3-2
	CE: IEC 60950 1999
MTTF [vuotta]	222


AS-i-luokitus	
AS-i-hyväksyntä	54401

Mekaaniset tiedot	
Paino [g]	573,5
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa	DIN-kiskoasennus; (TH35 (EN 60715))
Mitat [mm]	131 x 49 x 109
Materiaalit	alumiini; teräslevy galvanoitu


Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	LED, vihreä katkeaa ylikuormitustilanteessa U < 28 V
	IR-osoitteenanto	LED, punainen

Huomautuksia	
Pakkausyksikkö	1 kpl

Sähköinen liitäntä	
jousiliittimet:	
Liitäntä	



AS-i + AS-i - AS-i + AS-i - shield



N L PE