




Distribuidor Y

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS



Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; Contatos banhados a ouro
Aplicação		Aplicações industriais / automação industrial
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 DC
Classe de proteção		III
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	3
Capacidade de carga total	[A]	3
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	21,8
Dimensões	[mm]	15,4 x 35,4 x 39,1
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		latão, niquelado
Versão do conector		M8

Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

Conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: 4, dourado; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado



E10802




Distribuidor Y

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS

Conexão elétrica

Conexão



Conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M8; codificação: A; Contatos: 3, dourado; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado

