




Ruuvattava adapteri prosessiantureille

ADAPT G1 / G1/2 A DIN EN 837-3



ACS Reg31

Sovellutus		
Painealue	100 bar	10 MPa
Hyväksynnät / testit		
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	192
Materiaalit	haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)	
Anturiliitäntä	G 1 Aseptoflex Vario	
Prosessiliitäntä	kierrelitiäntä G 1/2	
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	O-Ringe: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, E30054	
Tarvikkeet (lisävaruste)	O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), FKM, E30123	
	O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, FCM Kiina, E30163	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	