


**Tuotteen ominaisuudet**

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Prosessiliitäntä	puristusadapteri Ø 23 mm

Sovellutus

Erityispiirre	Kullatut koskettimet
Aineen lämpötila [°C]	35...65
Painealue	1 bar 0,1 MPa

Sähköiset tiedot

Käyttöjännitteen toleranssi [%]	-10...10
Käyttöjännite [V]	24 DC
Virrankulutus [mA]	< 35
Min. erotusresistanssi [MΩ]	100; (500 V DC)
Käynnistysviive [s]	90

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä	Analogialähtöjen lukumäärä: 1
-------------------------------	-------------------------------

Lähdöt

Lähtöjen kokonaismäärä	1
Lähtösignaali	analogiasignaali
Analogialähtöjen lukumäärä	1
Analogiajännitelähtö [V]	0...10

Mittaus- / asettelualue

Läpivirtausalue [cm/s]	200...2000
Virtausaluetta koskeva huomautus	= 1...10 V

Tarkkuus / poikkeamat

Lämpötilagradientti [K/min]	1
-----------------------------	---



Ilmavirtausvahdit

SLG23XEE40KG/2M/BS

Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...50
Varastointilämpötila	[°C]	-25...85
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90
Suojausluokka		IP 65

Hyväksynnät / testit		
MTTF	[vuotta]	726

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	219
Kotelo		sylinterinmuotoinen
Mitat	[mm]	Ø 23 / L = 142
Materiaalit		kotelo: PBT; anturipinta: titaani
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit		PBT; titaani
Prosessiliitäntä		puristusadapteri Ø 23 mm

Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	käyttö	LED, vihreä


Tarvikkeet		
Toimitettavat osat		Pantakiinnike: 1, E40048

Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 2 m; 4 x 0,5 mm²

Pistokeliitäntä: 1 x M16 (Binder 09-0309-00-04); koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu



Liitäntä

