




Koaksiaaliputki pinnankorkeusantureille

LR COAX TUBE G3/4 L450



1 kiinnike keskityskappaleelle

CRN

Sovellutus		
Malli	pinnankorkeusantureille LR	
Aineen lämpötila	[°C]	-40...200
Painealue	16 bar	1,6 MPa
Tyhjiökestoisuus	-1000 mbar	-0,1 MPa
MAWP (sovellutukset CRN mukaan)	[bar]	16
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	290,5
Materiaalit	Koaksiaaliputki: ruostumaton teräs (1.4301 / 304); tiiviste: NBR vahvistettu kuitu; keskityskappale: PPS vahvistettu kuitu; kiinnike: ruostumaton teräs (1.4310 / 301)	
Anturiliitäntä	kierreläitäntä G 3/4 sisäkierre	
Prosessiliitäntä	kierreläitäntä G 3/4 ulkokierre	
Pituus L	[mm]	450
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	tiiviste: 1	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	