


AC1212



AS-i-jännitelähde

PowerSupply 230VAC 2x4A



1 115/230 V valittavissa



Sovellutus

Malli

DIN-kiskoon asennettava kotelo

Sähköiset tiedot

Nimellisjännite AC	[V]	110 / 230
Nimellistajuus AC	[Hz]	47...63
Tulojännitealue AC	[V]	88...132 / 184...264
Maks. käynnistysviive	[ms]	500
Lähtöjännite AS-i	[V]	29,5...31,6; (PELV mukaan)
Lähtöjen lukumäärä		2
Lähtövirta AS-i	[A]	4
Maks. aaltoisuus	[mV]	50
Ulkoinen tulon suojaus		> 10 A
Sulake	[A]	8; (ei käytettävissä)
Kuormitettavuuden alenema	[W/K]	1 (60...70 °C)
Tehohäviö (nimellisjännite 230 V AC / 50 Hz)	[W]	30
Tehohäviö lepotilassa	[W]	4
Sisäänrakennettu datanerotuspiiri		kyllä



AS-i-jännitelähde

PowerSupply 230VAC 2x4A

Lähdöt		
Oikosulkusuojaus		kyllä
Ylikuormitussuojaus		kyllä
Lähtöjen rinnankytkentä mahdollista		ei
Lähtöjen sarjaankytkentä mahdollista		ei
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila	[°C]	-10...60
Suojausluokka		IP 20
Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[vuotta]	23
AS-i-luokitus		
AS-i-hyväksyntä		21901
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	1263,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		DIN-kiskoasennus; (TH35 (EN 60715))
Mitat	[mm]	134 x 120 x 118,5
Materiaalit		alumiini
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö	Toiminta	2 x LED, vihreä
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö		1 kpl




AS-i-jännitelähde

PowerSupply 230VAC 2x4A

Sähköinen liitäntä

liittimet: ...2.5 mm²

Liitäntä



1

vaippa