


Kuituoptiikkavahvistin

OOF-FPKG/M12/KL2

8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu.

Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).



1 asennus kiskoon



Tuotteen ominaisuudet

Valolaji	punainen valo
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen

Sovellutus

Erityispiirre	Hälytyslähtö
---------------	--------------

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	12...36 DC
Virrankulutus	[mA]	50; ((24 V))
Maks. tehontarve	[VA]	1,1
Suojausluokka		III
Napaisuussuojaus		kyllä
Valolaji		punainen valo
Aallonpituus	[nm]	630



Kuituoptiikkavahvistin

OOF-FPKG/M12/KL2

Lähdöt		
Sähköinen rakenne	PNP	
Lähtötoiminto	kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava)	
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V]	2	
Hälytyslähtö	kyllä	
Hälytyslähdön maks. kuormitusvirta [mA]	200	
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA]	200	
Kytkeätaajuus DC [Hz]	2700	
Huomautus / kytkeätaajuus [Hz]	tyyp.	
Oikosulkusuojaus	kyllä	
Oikosulkusuojaustyyppi	tahdistettu	
Ylikuormitussuojaus	kyllä	
Aikatoiminto [s]	0,001...0,1	
Tunnistusalue		
Toimintaetäisyys [m]	< 3,8; (Lähetin/vastaanotinpari)	
Tuntoetäisyys [mm]	0...300; (Kohteesta heijastava valokenno)	
Toimintaetäisyys säädettävä	kyllä	
Ohjelmisto / ohjelmointi		
Parametrintamomahdollisuudet	automaattinen ja manuaalinen kytkentäpisteen säätö; logiikkatoiminnot JA (AND), TAI (OR); toinen kytkentäpiste	
Käyttöolosuhteet		
Ympäristölämpötila [°C]	-20...60	
Suojausluokka	IP 65	
Hyväksynät / testit		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	luokka B
Mekaaniset tiedot		
Paino [g]	457	
Kotelo	suorakaiteenmuotoinen	
Mitat [mm]	79,8 x 66,4 x 70,7	
Kanavien lukumäärä	2	
Kuitukaapeliliitäntä	FE-11 / FT-11	
Materiaalit	kotelo: ABS; näyttöikkuna: PMMA; LED-ikkuna: SEPS; kansi: sinkkipainevalu muovipinnoitettu (PA)	
Linssin suuntaus	linssi sivulla	
Näytöt / käyttöelementit		
Näyttö		täysgrafiikka-LCD-näyttö, näytön kääntö 180° mahdollinen kielivalinta (saksa, englanti, ranska)
	Tilanosoitus	2 x LED, keltainen
Elektroninen lukko	kyllä	
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	kisko: 1 x 55 mm, EN 60715	

Kuituoptiikkavahvistin

OOF-FPKG/M12/KL2

Huomautuksia

Huomautuksia

käyttöjännite "jänniteluokka 2" cULus mukaan

Pakkausyksikkö

1 kpl

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: 8



Liitäntä

