




Kytkestävä urosliitin

SSTGN040ZDSFKSG



Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet
Malli	Ethernet-kaapeli, D-koodattu
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatio-sovellutukset
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 45 AC / < 70 DC
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4; (...40 °C)

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...85
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	44,6
Mitat [mm]	20,2 x 20,2 x 63
Valukotelmateriaali	sinkkipainevalu, niklattu
Mutterin materiaali	sinkkipainevalu, niklattu

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

ruuviliittimet: ...0,75 mm²; Kaapelisuojaus: Ø 6...8 mm; AWG 18

Sähköinen liitäntä - urospistoke

Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: D; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: sinkkipainevalu, niklattu; Lukitus: sinkkipainevalu, niklattu; Suojattu liitäntäkaapeli: suojattava



E12289



Kytkettävä urosliitin

SSTGN040ZDSFKSG

Liitäntä

