


AC2402



AS-i CompactLine-moduli

CompactM12 2 AI C V4A



Sovellutus

Sovellutus

kenttäasennus

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]

26,5...31,6 DC

Maks. virrankulutus AS-i-väylästä [mA]

250

Napaisuussuojaus

kyllä

Tulot / lähdöt

Tulojen ja lähtöjen lukumäärä

Tulojen lukumäärä, analogia: 2

Tulot

Tulojen kokonaiskuormitettavuus [mA]

200

Tulojen lukumäärä, analogia

2; (Anschluss von 2- und 3-Draht-Sensoren)

Analogiatulo (virta) [mA]

4...20

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]

-25...80



AS-i CompactLine-moduli

CompactM12 2 AI C V4A

Varastointilämpötila	[°C]	-25...80
Sallittu suht. ilmankosteus	[%]	90; (ei-kondensoituva)
Maksimikorkeus merenpinnasta	[m]	2000
Suojausluokka		IP 67; (käytettäessä lattakaapelia E7400x / E7401x)

Hyväksynät / testit

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
MTTF	[vuotta]	167
UL-hyväksyntä	Jännitesyöttö	Class 2

AS-i-luokitus

AS-i versio	2.11; 3.0
AS-i-osoitteenanto	IR-osoitteenanto mahdollinen
Laajennettu osoitteenantomoodi	ei
AS-i master -profiili	M3; M4
AS-i-profiili	S-7.3.D
AS-i I/O-konfigurointi	[hex] 7
AS-i ID-koodi	[hex] 3.D
AS-i-hyväksyntä	99101

Mekaaniset tiedot

Paino	[g]	275,5
Kotelo		suorakaiteenmuotoinen
Asennustapa		AS-i lattakaapeliliitäntä; Takaseinäasennus
Mitat	[mm]	118,2 x 60 x 27
Materiaalit		PA; Naarasliitin: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); kierrereijät pohjaosassa: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); ruuvit pohjaosassa: ruostumaton teräs (1.4578 / 316Cu); Lävistysliittimet: CuSn6 niklattu ja tinattu

Näytöt / käyttöelementit

Näyttö	käyttö	LED, vihreä Jännite AS-i
	virheet	LED, punainen
	Toiminta	LED, keltainen kanavat AI1, AI2

Sähköinen liitäntä

Moduliliitäntä	Lattakaapelit
----------------	---------------

Tarvikkeet

Tarvikkeet (lisävaruste)	Suojahattu: M12, E73004 ruostumaton teräsholkki, asennus sovellutuksiin, joissa voimakas mekaaninen rasitus , E70402
--------------------------	---

Huomautuksia

Huomautuksia	Kun toimilaitteiden jännitesyöttö otetaan AS-i-väylästä, kuormitus saa olla enintään 200 mA.
	Anturin ja AS-i-väylän välillä on sähköinen yhteys.
	Modulin jännitesyöttö tapahtuu ainoastaan keltaisen AS-i-kaapelin kautta.
Pakkausyksikkö	1 kpl




AS-i CompactLine-moduli

CompactM12 2 AI C V4A

Sähköinen liitäntä

Pistokeliitäntä: M12; koodaus: A



1	Anturien jännitesyöttö +24V
2	analogiatulo AI +
3	Anturien jännitesyöttö 0V / analogiatulo AI-
5	käyttömaadoitus