


Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040MSS0005C04


Sovellutus

Erityispiirre	Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Sovellutus	Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset
Silikoni-vapaa	kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite [V]	< 50 AC / < 60 DC
Suojausluokka	III
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A]	4

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila [°C]	-25...85
Huomautus / ympäristölämpötila	21 päivää: -25...120 °C
Suojausluokka	IP 67

Mekaaniset tiedot

Paino [g]	271
Mitat [mm]	28 x 15 x 38
Valukotelomateriaali	TPU
Mutterin materiaali	sinkkipainevalu
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde min. 10 x kaapelin halkaisija

Huomautuksia

Pakkausyksikkö	1 kpl
----------------	-------

Sähköinen liitäntä

Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 5 mm, suojattu; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Sähköinen liitäntä - Naarasliitin

Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Koskettimet: 4, kullattu; Valettu runko: TPU; Lukitus: sinkkipainevalu;
Kirstysmomentti: 0,7...0,9 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa ei kytketty




E12339



Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella

ADOAH040MSS0005C04

Liitäntä



Johdinvärit :
BK = musta
BN = ruskea
BU = sininen
WH = valkoinen