


Prosessiadapteri hygieninen putkiyhde

ADAPT IFM-DIN11851 DN40/1.5"



- 1 Aseptoflex Vario
2 tiivistyskartio

CRN EC 1935/2004 FCM FCM JP FDA

Sovellutus		
Painealue	40 bar	4 MPa
MAWP (sovellutukset CRN mukaan)	40 bar	4 MPa
Hyväksynnät / testit		
Painelaitedirektiivi	Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.	
Turvaohjeet	Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.	
Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	197
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit	haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 µm / Rz = 4 µm	
Anturiliitäntä	G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario	
Prosessiliitäntä	putkikierre DN40 (1,5") Ø 56 mm DIN 11851	
Tiivistys	Tiiviste	
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan	H4	
Tarvikkeet		
Toimitettavat osat	O-Ringe: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, E30054	
Tarvikkeet (lisävaruste)	O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), FKM, E30123	
	O-Ring: 1 x (24 x 2 mm), EPDM, FCM Kiina, E30163	
	Dichtungsring: 1, PEEK, E30124	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	